

**1** HDPE**2** PTFE**3** PTFE**4** PTFE**5** porcelaine**cristallisoir polyéthylène grand volume sans bec**

- température d'utilisation 90°C • bonne compatibilité chimique
- polyéthylène HDPE  $\begin{matrix} +120^{\circ}\text{C} \\ -100^{\circ}\text{C} \end{matrix}$

volume	Ø x H, mm	1 cristallisoir HDPE	/pièce
2,5 l	200 x 100	1209-8933	
4 l	250 x 100	1200-8943	

cristallisoir PTFE forme basse

- avec ou sans bec • paroi épaisse 2 mm • PTFE  $\begin{matrix} +250^{\circ}\text{C} \\ -20^{\circ}\text{C} \end{matrix}$

volume	Ø x H, mm	2 cristallisoir avec bec	/ pièce	Ø x H, mm	3 cristallisoir sans bec	/ pièce
25 ml	65 x 12	1038-3592		42 x 25	1057-2202	
50 ml	82 x 12	1058-2392		60 x 20	1057-2392	
100 ml	102 x 20	1022-2142		80 x 28	1008-8171	
180 ml	130 x 22	1011-0432		78 x 46	1009-8171	
350 ml	132 x 36	1002-8191		100 x 55	1055-2972	

cristallisoir PTFE forme haute

- bec verseur • paroi 2 mm • PTFE  $\begin{matrix} +250^{\circ}\text{C} \\ -20^{\circ}\text{C} \end{matrix}$

volume	Ø x H, mm	4 cristallisoir PTFE	/pièce
25 ml	38 x 34	1019-6710	
50 ml	40 x 50	1057-7092	
100 ml	64 x 50	1057-7282	
180 ml	80 x 50	1028-7900	
350 ml	100 x 60	1051-7482	

cristallisoir porcelaine

- avec bec, fond plat • température max. 1100 °C
- Surface émaillée résistante aux acides (sauf acide fluorhydrique). Fond extérieur non émaillé.

volume	Ø x H, mm	5 cristallisoir porcelaine	/lot
75 ml	84 x 16	1177-8443	/6
100 ml	95 x 26	1173-8433	/6
200 ml	120 x 35	1178-8413	/3
600 ml	160 x 47	1179-8413	/3

**6** silice translucide**7** silice transparente**coupelle quartz sans bec**

- inerte chimiquement • utilisation jusqu'à 1000°C
- Chimiquement inerte vis à vis des acides (sauf HF) et résiste à la corrosion.

volume	Ø x H, mm	coupelle quartz	/pièce
translucide			
25 ml	54 x 15	1173-4056	
6 45 ml	56 x 28	1171-5694	
55 ml	61 x 27	1170-0645	
85 ml	75 x 27	1174-4056	
7 transparente			
55 ml	77 x 18	1172-4056	

**10** verre borosilicaté**11** verre sodocalcique**8** verre borosilicaté**9** verre borosilicaté**cristallisoir verre borosilicaté**

- avec ou sans bec • verre borosilicaté  $\begin{matrix} +500^{\circ}\text{C} \\ -133^{\circ}\text{C} \end{matrix}$

Fisherbrand®

volume	Ø x H, mm	cristallisoir sans bec	8 cristallisoir avec bec	/ lot
20 ml	40 x 25	1181-6963	1185-3542	/10
40 ml	50 x 30	1182-6963	1186-3542	/10
60 ml	60 x 35	1183-6963	1187-3542	/10
100 ml	70 x 40	1184-6963	1188-3542	/10
150 ml	80 x 45	1185-6963	1189-3542	/10
300 ml	95 x 55	1186-6963	1180-3552	/10
500 ml	115 x 65	1187-6963	1181-3552	/10
900 ml	140 x 75	1188-6963	1182-3552	/10
2 l	190 x 90	1189-6963	1183-3552	/ 4
3,5 l	230 x 100	1180-6973	1184-3552	/ 4

cristallisoir verre Pyrex®

- avec ou sans bec • verre borosilicaté  $\begin{matrix} +500^{\circ}\text{C} \\ -133^{\circ}\text{C} \end{matrix}$

PYREX®

volume	Ø x H, mm	cristallisoir sans bec	/ lot	9 cristallisoir avec bec	lot
30 ml	52 x 30	1208-3323	/10	1251-9485	/10
60 ml	58 x 35	1197-3779	/10	1253-9485	/10
100 ml	70 x 40	1198-3779	/10	1258-9485	/10
150 ml	80 x 45	1256-4267	/10	1252-0436	/10
300 ml	95 x 55	1209-3323	/10	1253-0436	/10
500 ml	115 x 65	1200-3333	/10	1254-0436	/10
1 l	140 x 75	1259-4267	/10	1257-0436	/10
2 l	190 x 90	1250-4277	/10	1259-0436	/10

cristallisoir verre Duran®

- avec ou sans bec
- verre borosilicaté  $\begin{matrix} +500^{\circ}\text{C} \\ -133^{\circ}\text{C} \end{matrix}$

DURAN GROUP
magic of precision

volume	Ø x H, mm	10 cristallisoir sans bec	cristallisoir avec bec	/
20 ml	80 x 40	1174-6582	1176-6562	/10
40 ml	50 x 30	1175-6582	1177-6562	/10
60 ml	60 x 35	1176-6582	1178-6562	/10
100 ml	70 x 40	1177-6582	1179-6562	/10
150 ml	80 x 45	1178-6582	1170-6572	/10
300 ml	80 x 40	1174-6582	1176-6562	/10
300 ml	95 x 55	1174-6592	1170-6582	/10
500 ml	115 x 65	1175-6592	1171-6582	/10
900 ml	140 x 75	1176-6592	1172-6582	/10
2 l	190 x 90	1177-6592	1173-6582	/10
3,5 l	230 x 100	1024-8200	1059-9831	/ 1

cristallisoir verre grand volume

- verre sodocalcique 

volume	Ø x H, mm	11 cristallisoir verre	/lot
1 l	150 x 70	1171-4156	/ 5
5 l	270 x 135	1171-2704	/ 2
9 l	335 x 146	1181-4262	/ 1