

NEW



colonne, plaque ou cartouche de dessalage à centrifuger Zeba

- dessalage ou échange de tampon de 2 μ l à 4 ml
- résine de dessalage Zeba haute performance, prête à l'emploi
- rapide, haut rendement, versions 96 puits pour débit élevé

Résine "low-binding" maximisant les rendements.

Technique par centrifugation beaucoup plus rapide que l'élution.

Pas de préparation de colonne ou d'équilibrage.

Flexible : choix de 7 ou 40 kD, volume échantillon 2 μ l à 4 ml, microplaque pour haut débit et cartouches chromatographie compatibles seringues ou chromatographes liquides automatisés.

colonne Zeba

composé (100 μ l)	concentration de charge	% d'élimination Zeba 0,5 ml 40 K 7K	seuil	volume	colonne	
NaCl (58,44 Da)	1 M	100	7 kD	0,5 ml	1034-1164	/25
DTT (154 Da)	0,5 M	100	7 kD	0,5 ml	1005-6033	/50
Sulfo-NHS-LC-biotine (557 Da)	0,27 mM	88	40 kD	0,5 ml	1179-6436	/25
Bacitracine (1,200 Da)	0,5 mg/ml	97	40 kD	0,5 ml	1046-0875	/50
Vitamine B12 (1,386 Da)	0,5 mg/ml	99	7 kD	2,0 ml	1041-5545	/ 5
			7 kD	2,0 ml	1062-7354	/25
			40 kD	2,0 ml	1170-6446	/ 5
			40 kD	2,0 ml	1032-9964	/25
			7 kD	5,0 ml	1065-7514	/ 5
			7 kD	5,0 ml	1028-0584	/25
			40 kD	5,0 ml	1171-6446	/ 5
			40 kD	5,0 ml	1047-0875	/25
			7 kD	10,0 ml	1066-7514	/ 5
			7 kD	10,0 ml	1043-5725	/25
			40 kD	10,0 ml	1172-6446	/ 5
			40 kD	10,0 ml	1075-3007	/25

micro colonne Zeba

seuil	volume	micro colonne	
7 kD	75 μ l	1029-0384	/25
70 kD	75 μ l	1067-8294	/50
4 kD	75 μ l	1178-6436	/25
40 kD	75 μ l	1075-4347	/50

plaque 96 puits Zeba

seuil	plaque	
7 kD	1066-7524	/2
7 kD	1069-8674	/4
40 kD	1158-2521	/2
40 kD	1159-2521	/4

cartouche chromatographie Zeba

seuil	volume	cartouche	
7 kD	1,0 ml	1184-4161	/5
7 kD	5,0 ml	1185-4161	/5

Téléchargez les fiches de données de sécurité et les certificats d'analyses

C'est très simple :

- Connectez-vous sur notre site web
- Saisissez la référence pour laquelle vous souhaitez une fiche MSDS ou un certificat CoA

Il ne vous reste plus qu'à **imprimer** !

Profitez d'un conseil téléphonique gratuit

Nos spécialistes vous apportent une aide efficace pour :

- Choisir le meilleur produit correspondant à votre demande
- Rédiger un devis sur mesure
- Fournir toutes les documentations techniques nécessaires
- Enregistrer vos commandes et vous renseigner sur son suivi

Pour toute information, notre **Service Relation Clients** est à votre disposition.