

portoir polypropylène 10 à 24 tubes

- autoclavable
- léger et incassable
- polypropylène PP  $+135^{\circ}\text{C}$ 0°C

Portoir à 3 étages, sauf 1265-1006, 2 étages.

tube Ø	rangées	L x P x H, mm	1 portoir PP	/lot
18 mm	1 x 10	250 x 60 x 74	1265-1006	/ 5
20 mm	2 x 6	190 x 60 x 80	1066-3662	/10
20 mm	2 x 12	375 x 65 x 85	1067-3662	/ 5

portoir acrylique

- transparent comme le verre

portoir 12 à 100 tubes Ø 14 mm

Portoir en acrylique transparent monté sur plateau de contraste noir.
Pour tube à essai.

tube Ø	rangées	L x P x H, mm	2 portoir acrylique	/pièce
14 mm	2 x 6	105 x 55 x 50	1173-2724	
14 mm	2 x 12	220 x 55 x 50	1174-2724	
14 mm	10 x 10	210 x 180 x 40	1172-2724	

portoir 12 à 24 tubes Ø 13 à 18 mm

- repérage numérique de chaque puit
- assemblé par vis

Pour tube à hémolysé ou tube à essai.

tube Ø	rangées	L x P x H, mm	3 portoir acrylique	/pièce
13 mm	2 x 6	165 x 55 x 76	1050-3652	
18 mm	2 x 6	165 x 55 x 76	1057-4232	
18 mm	3 x 8	220 x 80 x 76	1010-5961	

portoir 6 à 24 tubes Ø 32 mm

- assemblé par collage

Portoir en acrylique transparent monté sur plateau de contraste noir.
Pour tube 50 ml fond conique ou rond.

tube Ø	rangées	L x P x H, mm	4 portoir acrylique	/pièce
32 mm	2 x 3	140 x 95 x 70	1175-8512	
32 mm	2 x 6	255 x 95 x 70	1178-8014	
32 mm	2 x 12	500 x 95 x 70	1176-8512	

portoir transparent pour tube Ø 18 à 40 mm

- transparent comme le verre

Ø tube	rangées	L x P x H, mm	portoir	matière	/lot
18 mm	2 x 10	270 x 60 x 80	5 1182-5372	acrylique	/1
18 mm	4 x 12	320 x 110 x 80	1033-4121	acrylique	/1
35 mm	2 x 6	275 x 100 x 80	1180-9472	acrylique	/1
28 mm	2 x 6	255 x 90 x 81	1259-9716	PMMA	/5
35 mm	2 x 6	289 x 97 x 81	1250-9726	PMMA	/5
40 mm	2 x 6	316 x 110 x 81	1251-9726	PMMA	/5

portoir PVC 3 niveaux

- entièrement démontable
- compatible tube Ø 14 à 55 mm
- capacité 6 à 100 tubes
- PVC  $+70^{\circ}\text{C}$ -30°C

tube Ø	rangées	L x P x H, mm	6 portoir PVC	/pièce
14 mm	1 x 6	112 x 34 x 40	1177-8512	
14 mm	2 x 6	118 x 48 x 40	1178-8512	
14 mm	2 x 12	255 x 48 x 40	1179-8512	
14 mm	10 x 10	195 x 195 x 40	1170-8522	
23 mm	2 x 6	182 x 68 x 65	1172-8522	
23 mm	2 x 6	182 x 68 x 90	1171-8522	
32 mm	2 x 4	185 x 95 x 65	1173-8522	
40 mm	2 x 3	177 x 120 x 60	1174-8522	
50 mm	2 x 3	220 x 150 x 60	1171-2724	

portoir pour tube Ø 10 à 30 mm

- ne flotte pas
- robuste, moulé d'une seule pièce
- polycarbonate PC transparent ou polypropylène PP blanc
- polypropylène PP  $+135^{\circ}\text{C}$ 0°C
- polycarbonate  $+135^{\circ}\text{C}$ -135°C

Excellent maintien du tube en 3 points.
Empilable à vide.
Numérotation alphanumérique des emplacements.
L x P x H : 320 x 110 x 80 mm.

portoir PTFE haute résistance

- températures extrêmes
- très bonne compatibilité chimique
- PTFE  -290°C $+20^{\circ}\text{C}$

Portoir PTFE épais, peut être mis à l'étuve ou stérilisé en chaleur sèche. L x P : 180 x 60 mm.


Ø tube	rangées	H, mm	8 portoir PTFE	/pièce
8 mm	3 x 9	45	1046-7742	
13 mm	3 x 7	60	1024-1852	
19 mm	2 x 5	70	1024-1902	
30 mm	2 x 2	80	1065-9112	

portoir inox en "Z"

- gain de place
- inox  $+135^{\circ}\text{C}$ 0°C

Acier inox.
Gain de place : imbriquables pour rangement.

Ø tube	rangées	9 portoir acier inox en Z	/pièce
Ø 13 mm	5 x 5	1061-6191	
Ø 13 mm	10 x 5	1060-4612	
Ø 16 mm	5 x 5	1001-0811	
Ø 16 mm	10 x 5	1023-4081	



1 PP



2 acrylique



3 acrylique




4 acrylique



5 acrylique



7 PC ou PP



8 PTFE



9 inox



10 PP

portoir PP multitubes

- pour tubes 1,5 à 50 ml
- autoclavable
- polypropylène  $+120^{\circ}\text{C}$ -120°C

L x P x H : 246 x 104 x 64 mm.

10 portoir PP
1189-2693 4 tubes 50 ml, 7 tubes 15 ml et 25 tubes 1,5 ml
1180-2703 6 tubes 50 ml et 12 tubes 15 ml