

# Hélia AST

**Poste 12.1 : Chaise en appui sur table, taille 3 (lot de 4)**

**Réf: 19U006-12.1**

**Caractéristiques:**

Hauteur d'assise : T3 norme européenne NF EN 1729. Produit certifié NF éducation et Environnement. Empilable & appui sur table pour faciliter le nettoyage au sol. Empilable.(X4)

**Piètement:**

Piètement en tube Ø 25 ép.: 1.5 mm HLE; revêtu époxy. L'utilisation du tube HLE (Haute Limite d'Elasticité); permet d'alléger la chaise et de réduire son énergie spécifique de 20%, tout en conservant les performances d'un acier ordinaire.

**Assises et dossiers:**

Assise appliquée 8 mm avec cuvette et dossier encastré de 7 mm en multiplis hêtre; rivetés, finition Blueprotech®.

**Embout:**

Embout coiffants non tachants et non marquants (polyéthylène).

**Classement au feu:**

Le pouvoir calorifique supérieur (PCS) du produit est de: 17 (MJ/kg)  
 Classement M conventionnel sans essai préalable, selon l'Arrêté du 21 Novembre 2002 publié au JORF du 31 décembre 2002, relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.  
 Structure tube acier revêtu époxy. - M1.  
 Assise et dossier hêtre - M4.  
 Composants plastiques - M4.



**Environnement:**

La consommation de ressources naturelles énergétiques suivant le référentiel DQ-CERT 15-340 de la marque NF environnement est de: 83 (MJ)  
 Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC. Finition sans COV. Simire a reçu la mention spéciale du jury dans la catégorie «Technologies économes et propres » pour son procédé de vernissage industriel sur bois à base de poudre sans rejet de composé organique volatile (COV) baptisé Blueprotech®. Ce prix décerné par le ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, du Transport et du Logement récompense chaque année les initiatives d'entreprises exemplaires et innovantes en matière de développement durable. Haute résistance à la rayure (3,5N), à l'abrasion (400 tr) et aux chocs(9/9).  
 Le taux de matière recyclée est de 35,5%.

**Colisage:**

Lot x 4.

**Conseil entretien / Nettoyage du mobilier**

Epoxy / Chrome: Utiliser de l'eau savonneuse.  
 Blueprotech® ou vernis: Utiliser un chiffon imprégné d'eau savonneuse et essuyer avec un chiffon doux.  
 Plastique (polyéthylène / polypropylènes): Utiliser de l'eau savonneuse et un chiffon doux non pelucheux.

**Ne pas utiliser: Solvant cétonique; Pâtes et crèmes abrasives; Détergents (ne pas gratter).**

photo non contractuelle



cotations (mm)			
a	375		
b	415		
c	320		
d	325		
e	-		
f	-		
g	-		
i	-		
h	350		
H	680		
P (kg)	3,6		

	Colisage	Nb/colis	L(m)	l (m)	H (m)	V(m³)	Poids (kg)
	Lot x 4	4	0,53	0,41	0,85	0,18	17