



A
121 **1**

verre de montre plastique

- polypropylène PP $\pm 135^{\circ}\text{C}$
Utilisable jusqu'à 120°C.

verre de montre pour bécher	Ø mm	1 verre de montre PP	/ lot
100 ml	60	1006-1071	/10
150- 250 ml	80	1074-6192	/10
800-1000 ml	125	1044-8842	/10

verre de montre PTFE

- paroi épaisse 2 mm
- PTFE $\pm 280^{\circ}\text{C}$

En PTFE pur, utilisé pour couvrir les tubes ou béchers pendant les digestions. Évite les éclaboussures.

verre de montre pour bécher	Ø mm	3 verre de montre	/ pièce
—	20	1032-9790	
5-10 ml	30	1038-9830	
25 ml	40	1070-2931	
50 ml	50	1058-7092	
100 ml	65	1027-8000	
150 ml	75	1037-9880	
250 ml	80	1028-8000	
400-500 ml	100	1001-4680	
600-1000 ml	125	1067-6921	



A
135 **3**



5 bord rebrûlé

verre de montre à bord rebrûlé

- verre sodocalcique

verre de montre pour bécher	Ø mm	5 verre de montre	/ lot
25 ml	40	1184-7912	/10
50 ml	50	1186-3552	/10
100 ml	60	1185-7912	/10
150 ml	70	1187-3552	/10
150-250 ml	80	1188-3552	/10
400-600 ml	100	1186-7912	/10
800-1000 ml	125	1187-7912	/10
2 l	150	1188-7912	/10
3-5 l	200	1189-7912	/10
10 l	250	1180-7922	/ 1

verre de montre à bord rebrûlé

- verre borosilicaté $\pm 500^{\circ}\text{C}$
Verre borosilicaté 3.3.

verre de montre pour bécher	Ø mm	2 verre de montre	/ lot
25 ml	40	1179-2714	/20
50 ml	50	1177-8084	/20
100 ml	60	1170-2724	/20
150 ml	70	1170-8094	/20
150-250 ml	80	1171-8094	/20
400-600 ml	100	1172-8094	/20
800-1000 ml	120	1173-8094	/10
2 l	140	1174-8094	/10
3 l	160	1172-4146	/10



A
135 **2** bord rebrûlé

tubes à essai
p. 1438

verre de montre Normax à bord rebrûlé



Verre sodocalcique .

verre de montre pour bécher	Ø mm	4 verre de montre	/ lot
25 ml	40	1178-6592	/10
50 ml	50	1179-6592	/10
100 ml	60	1170-6602	/10
150-250 ml	80	1171-6602	/10
400-600 ml	100	1172-6602	/10
800-1000 ml	125	1175-6612	/10
2 l	150	1176-6612	/10
3- 5 l	200	1171-6153	/10
10 l	250	1020-2121	/ 1



4 bord rebrûlé

sabot de pesée
p. 387

verre à pesée à couvercle entrant

- couvercle coiffant
- protection des échantillons et de l'environnement
- verre borosilicaté $\pm 500^{\circ}\text{C}$
Verre borosilicaté 3.3.

Fisherbrand®

6 verre à pesée forme basse

volume	Ø x H mm	forme basse	/ lot
6 ml	25 x 25	1187-3532	/6
15 ml	35 x 30	1189-3532	/6
30 ml	50 x 30	1182-3612	/6

7 verre à pesée forme haute

volume	Ø x H mm	forme haute	/ lot
10 ml	25 x 40	1188-3532	/6
20 ml	30 x 50	1183-7912	/6
45 ml	35 x 70	1180-3542	/6
70 ml	40 x 80	1181-3542	/6
110 ml	50 x 80	1181-3612	/6



A
135 **6**



A
135 **7**