

Extracteurs Soxhlet

Marque : LENZ



Verre borosilicaté DURAN®. Pour l'extraction des solides à l'aide de solvants.

Le solvant est remis en circulation en continu et distillé à partir de l'échantillon extrait avant d'entrer de nouveau en contact avec le solide. L'extrait est concentré dans le ballon de distillation. Cette méthode permet une séparation efficace impliquant des quantités relativement petites de solvants d'extraction.

Informations de livraison: L'appareil complet se compose d'un flacon à fond rond avec rodage femelle NS 29/32, d'un extracteur à cône NS 29/32 et d'un réfrigérant avec raccords pour tuyaux GL 14. Toutes les pièces sont disponibles séparément.

Avec condensateur Dimroth

Type	Capacité extracteur	Capacité ballon	Rodage femelle	RN	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
complet	30 ml	100 ml	29/32 NS	29/32	1	2579105	5 jours	05360025	533-2131
complet	70 ml	100 ml	34/35 NS	34/35	1	2612604	30 jours	05360031	533-2132
complet	100 ml	250 ml	45/40 NS	45/40	1	2579103	5 jours	05360037	533-2133
complet	150 ml	250 ml	45/40 NS	45/40	1	2612602	30 jours	05360043	533-2134
complet	200 ml	250 ml	45/40 NS	45/40	1	2598701	10 jours	05360046	533-2135
complet	250 ml	500 ml	45/40 NS	45/40	1	2579104	5 jours	05360049	533-2136
complet	300 ml	500 ml	60/46 NS	60/46	1	2598703	10 jours	05360052	533-2137
complet	500 ml	1000 ml	60/46 NS	60/46	1	2598702	10 jours	05360058	533-2138
complet	1000 ml	2000 ml	71/51 NS	71/51	1	2598700	10 jours	05360070	533-2139

Avec condensateur Allihn

Type	Capacité extracteur	Capacité ballon	Rodage femelle	RN	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
complet	30 ml	100 ml	29/32 NS	29/32	1	2612601	30 jours	05365025	533-0039
complet	70 ml	100 ml	34/35 NS	34/35	1	2598699	10 jours	05365031	533-0040
complet	100 ml	250 ml	45/40 NS	45/40	1	2612599	30 jours	05365037	533-0041
complet	150 ml	250 ml	45/40 NS	45/40	1	2598698	10 jours	05365043	533-0042
complet	200 ml	250 ml	45/40 NS	-	1	2612603	30 jours	05365046	537-0030
complet	250 ml	500 ml	45/40 NS	45/40	1	2612600	30 jours	05365049	533-0043

Extracteurs uniquement

Type	Capacité extracteur		Rodage femelle		Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
Extracteur	30 ml		29/32 NS		1	2579110	5 jours	05395125	533-2141
Extracteur	70 ml		34/35 NS		1	2579109	5 jours	05395131	533-2142
Extracteur	100 ml		45/40 NS		1	2579106	5 jours	05395137	533-2143
Extracteur	150 ml		45/40 NS		1	2579107	5 jours	05395143	533-2144
Extracteur	200 ml		45/40 NS		1	2598704	10 jours	05395146	533-2145
Extracteur	250 ml		45/40 NS		1	2579108	5 jours	05395149	533-2146
Extracteur	300 ml		60/46 NS		1	2598705	10 jours	05395152	533-2147
Extracteur	500 ml		60/46 NS		1	2598696	10 jours	05395158	533-2148
Extracteur	1000 ml		71/51 NS		1	2598695	10 jours	05395170	537-1000

Cartouches d'extraction

Ø int	Hauteur		Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
19 mm	90 mm		25	2579091	5 jours	516-0000	516-0000
22 mm	80 mm		25	2579092	5 jours	516-0252	516-0252
25 mm	80 mm		25	2579094	5 jours	516-0253	516-0253
25 mm	100 mm		25	2579093	5 jours	516-0254	516-0254
28 mm	80 mm		25	2579095	5 jours	516-0255	516-0255
30 mm	80 mm		25	2579097	5 jours	516-0256	516-0256
30 mm	100 mm		25	2579096	5 jours	516-0257	516-0257
33 mm	60 mm		25	2579100	5 jours	516-0258	516-0258
33 mm	80 mm		25	2579101	5 jours	516-0259	516-0259
33 mm	100 mm		25	2579098	5 jours	516-0260	516-0260
33 mm	118 mm		25	2579099	5 jours	516-0261	516-0261
41 mm	123 mm		25	2579102	5 jours	516-0262	516-0262