



## SLFG025NB | Millex-FG, 0,20 µm, PTFE hydrophobe, 25 mm, non stérile



**Elimination des fines particules des solvants organiques**

### SLFG025NB

250 non sterile

Le prix n'a pas pu être récupéré

La quantité minimale doit être un multiple de

Les prix peuvent être modifiés sans préavis

[Aperçu](#) [Documentation complémentaire](#) [Produits & Applications associés](#)

### Aperçu

[Description](#)  
[Informations produit](#)  
[Applications](#)  
[Informations biologiques](#)  
[Informations physico-chimiques](#)  
[Dimensions](#)  
[Informations sur les matériaux](#)  
[Notifications sur l'utilisation du produit](#)  
[Informations sur l'emballage](#)  
[Tableau de caractéristiques principal](#)

### Tableau de caractéristiques principal

| Stérilité   | Chimie          | Dimension de pores | Mouillabilité |
|-------------|-----------------|--------------------|---------------|
| Non stérile | PTFE hydrophobe | 0.2 µm             | Hydrophobe    |

| Description            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence              | SLFG025NB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nom de marque          | • Millex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Description            | Millex-FG, 0,20 µm, PTFE hydrophobe, 25 mm, non stérile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Informations générales | <p>Overview of Non-Sterile Millex® Syringe Filters with Hydrophobic Fluoropore™ (PTFE) Membrane:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal for filtering samples in organic solvents, and can also be used to prevent back-streaming of atmospheric moisture in venting applications.</li> <li>• Broad chemical compatibility and excellent solvent resistance with organic solutions</li> <li>• Available in 0.20 µm, 0.45 µm, and 5.0 µm pore sizes and three diameters to suit your application needs</li> <li>• Housing is made from a low-extractable, high density polyethylene (HDPE) or polypropylene.</li> </ul> <p>Available in Multiple Pack Sizes:</p> <p>SKU ending with NS (-----NS): 50 per pack<br/> SKU ending with NL (-----NL): 100 per pack<br/> SKU ending with TL (-----TL): 100 per pack. These syringe filters have a tube outlet<br/> SKU ending with NB (-----NB): 250 per pack<br/> SKU ending with NK (-----NK): 1000 per pack</p> <p>Applications:</p> <p>Fine Particle Removal and Clarification of Organic Solutions, Vent Filtration, Sterilization of Gases</p> |

| Informations produit     |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Raccords (Entrée/Sortie) | Female Luer-Lok/Male Luer slip |
| Code du filtre           | FG                             |
| Raccord d'entrée         | Luer-Lok® femelle              |
| Raccord de sortie        | Luer mâle à coulissement       |

| Informations produit               |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Support                            | HDPE                              |
| Code couleur                       | Entrée naturelle/sortie naturelle |
| Pression d'entrée maximale (bar)   | 7 bar (100 psi)                   |
| Température d'utilisation maximale | 45 °C                             |

| Applications             |                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Application              | Elimination des fines particules des solvants organiques                               |
| Principales applications | <ul style="list-style-type: none"><li>Préparation d'échantillons analytiques</li></ul> |

| Informations biologiques |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| Type d'échantillon       | <ul style="list-style-type: none"><li>Organiques</li></ul> |
| Milieux de culture       | Fluoropore®                                                |
| Stérilité                | Non stérile                                                |
| Mouillabilité            | Hydrophobe                                                 |

| Informations physico-chimiques |          |
|--------------------------------|----------|
| Dimension de pores             | 0.2 µm   |
| Volume mort                    | < 100 µL |

| Dimensions             |         |
|------------------------|---------|
| Hauteur                | 19.7 mm |
| Surface de filtration  | 3.9 cm² |
| Volume traité          | 100 mL  |
| Diamètre du filtre (ø) | 25 mm   |

| Informations sur les matériaux |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Chimie                         | <ul style="list-style-type: none"><li>PTFE hydrophobe</li></ul> |
| Matériau du dispositif         | <ul style="list-style-type: none"><li>HDPE</li></ul>            |

| Notifications sur l'utilisation du produit |                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Normes et réglementations                  | For general laboratory use only |

| Informations sur l'emballage |             |
|------------------------------|-------------|
| Quantité                     | 250         |
| Conditionnement              | non sterile |

[Nous contacter](#)

