

LIAISON PERSONNELLE AUTOROLL V6 MAX

DESCRIPTIF

L'Autoroll V6 max est une liaison personnelle simple et fiable qui s'utilise pour les interventions en milieu enfumé. Adapté pour les reconnaissances avec la ligne guide, il se bloque à 1.25 mètres sans système mécanique. Les 6 mètres sont dans le boîtier. Il est fabriqué avec de la corde recyclée et possède un anneau élastique et une sangle pour une fixation provisoire. Un raccrochement au binôme est possible. Système de fixation sur le système de l'ARI par plaquette vissée. Système de fixation à demeure ou provisoire. Mousqueton à oeil de 100 mm passant sur le mousqueton de la ligne guide.

LES '+' PRODUIT



- Robuste et sûr** : Boîtier polyamide armé / résistance à la rupture 250 daN (tresse uniquement) / Déblocage intempestif impossible
- Pratique** : déblocage des 6 mètres par le haut du boîtier avec un doigt, ressort intégré
- Résistance à la chaleur et au cisaillement** : Tresse Ø 3,5 mm
- Maintenance rapide et facile** : remplacement de la tresse en quelques minutes sans démontage du boîtier



AUTOROLL V6  
FACE



AUTOROLL V6  
DOS



G260054 – Liaison personnelle Autoroll V6 max noir



NOUVEAU

COLLIER D'AMARRAGE

DESCRIPTIF

Connecté sur un tuyau, ce dispositif permet de coulisser librement sans frottements et de passer les raccords. L'utilisateur peut alors s'amarrer sur le mousqueton du collier d'amarrage pour progresser avec sa lance. Ce produit est résistant à l'abrasion, à l'écrasement et à la chaleur.

LES '+' PRODUIT

- Poids : 220 g
- Longueur totale : 50 cm
- Billes plastiques résistantes à l'abrasion et à la chaleur
- Câble acier gainé
- Mousqueton à oeil en acier
- Anneau acier Ø 50



G260069 – Collier d'amarrage



CLES DE DERIVATION POLARIS

DESCRIPTIF

Grâce aux clés, la ligne guide principale peut-être dérivée pour faciliter l'exploration de grands espaces en atmosphères toxiques.

Les repères tactiles des clés permettent de savoir sur quelle ligne guide on se trouve et l'on peut ainsi regagner en sécurité la sortie. Les clés de dérivation peuvent être livrées avec un mousqueton AXXIS en option.



G260060 – Jeu de 3 clés de dérivation - sans mousqueton