

# HOUSSES DE RECHANGE COUSSINS



**HOUSSE  
POLYMAILLE®**

[REF] se terminant par **1HW** : coussin livré avec 1 housse

- Enduction polyuréthane sur textile jersey
- Housse intégrale 6 faces
- Face inférieure anti-dérapante
- Adapté aux usages en MAD et Collectivités
- Anallergique
- Antibactérien, antimicrobien et antifongique
- Bi-extensible
- Housse imper-respirante (imperméabilisée et perméable à la transpiration), adaptée à l'incontinence. Diminue les effets de macération en facilitant la respiration cutanée.
- Ouverture 3 côtés (sauf POLYFORM® : face inférieure)
- Poignée intégrée



**HOUSSE  
POLYMAILLE® HD**

[REF] se terminant par **1HF** : coussin livré avec 1 housse

- Enduction polyuréthane sur textile jersey
- Housse intégrale 6 faces
- Spécialement conçue pour les environnements exigeants et/ou collectivités
- Anallergique
- Antibactérien, antimicrobien et antifongique
- Bi-extensible
- Housse imper-respirante (imperméabilisée et perméable à la transpiration), adaptée à l'incontinence. Diminue les effets de macération en facilitant la respiration cutanée.
- Cousue et soudée
- Sérigraphiée
- Ouverture 2 côtés

TYPE DE PROTECTION		
	<b>POLYMAILLE®</b>	<b>POLYMAILLE® HD</b>
<b>Composition</b>	Enduction de Polyuréthane sur jersey polyester	Enduction de Polyuréthane sur jersey polyamide
CARACTÉRISTIQUES MATERIAUX		
Anallergique	✓	✓
Antibactérien	✓	✓
Antimicrobien	✓	✓
Antifongique	✓	✓
Bi-extensibilité	+	++
Respirabilité	++	++
CARACTÉRISTIQUES CONFECTION (coussins seulement)		
Mode d'assemblage	Couture	Soudure + couture
Base antidérapante	✓	
Ouverture	3 côtés (sauf POLYFORM® : face inférieure)	2 côtés
Poignée intégrée	✓	
Sérigraphie		Sérigraphie indiquant les conditions de lavage
ENTRETIEN & DÉSINFECTION		
Lavage		
Désinfection		Par produit de pulvérisation à froid (ammonium quaternaire - glutaraldéhyde...)

**Pour une question technique,**  
contactez l'équipe DIMEHO

dimeho@dimeho.com  
968, av. du Général Leclerc  
47000 Agen  
Tél. +33 (0)5 53 98 15 18  
Fax +33(0)5 53 98 06 87  
[www.dimeho.com](http://www.dimeho.com)

# HOUSSES DE RECHANGE COUSSINS

DÉSIGNATION	REF POLYMAILLE®	REF POLYMAILLE®HD	DIMENSIONS
Housse pour coussin <b>POLYFORM® P311C</b>	P511PA4040W P511PA4543W	P511PA4040F P511PA4543F	40 x 40 x 2,5 cm 45 x 43 x 2,5 cm
Housse pour coussin <b>POLYFORM® Percé P313C</b>	P513PA4040W		40 x 40 x 2,5 cm
Housse pour coussin <b>POLYFORM® MIXTE P314C</b>	P514PA4040W P514PA4543W	P514PA4040F P514PA4543F	40 x 40 x 6 cm 45 x 43 x 6 cm
Housse pour coussin <b>DUOFORM® P341C</b>	P541PA3636W		36 x 36 x 8 cm
	P541PA4242W	P541PA4242F	42 x 42 x 8 cm
	P541PA4246W		42 x 46 x 8 cm
	P541PA4542W	P541PA4542F	45 x 42 x 8 cm
	P541PA4546W	P541PA4546F	45 x 46 x 8 cm
	P541PA5146W	P541PA5146F	51 x 46 x 8 cm
	P541PA5150W		51 x 50 x 8 cm
	P541PA3636W		36 x 36 x 8 cm
	P541PA3838W		38 x 38 x 8 cm
	P541PA4040W		40 x 40 x 8 cm
Housse pour coussin <b>VISCOFLEX® P361C</b>	P541PA4242W		42 x 42 x 8 cm
	P541PA4246W		42 x 46 x 8 cm
	P541PA4542W		45 x 42 x 8 cm
	P541PA4546W		45 x 46 x 8 cm
	P541PA4843W		48 x 43 x 8 cm
	P541PA5146W		51 x 46 x 8 cm
	P541PA5150W		51 x 50 x 8 cm
	P541PAL4040W		40 x 40 x 8 cm
	P541PAL4242W		42 x 42 x 8 cm
	P541PAL4543W		45 x 42 x 8 cm
Housse pour coussin <b>VISCOFLEX® P361C Plat</b>	P541PA3232W		32 x 32 x 8 cm
	P541PA3636W		36 x 36 x 8 cm
	P541PA3838W		38 x 38 x 8 cm
	P541PA3843W		38 x 43 x 8 cm
	P541PA4040W	P541PA4040F	40 x 40 x 8 cm
	P541PA4242W	P541PA4242F	42 x 42 x 8 cm
	P541PA4246W	P541PA4246F	42 x 46 x 8 cm
	P541PA4250W		42 x 50 x 8 cm
	P541PA4542W	P541PA4542F	45 x 42 x 8 cm
	P541PA4546W	P541PA4546F	45 x 46 x 8 cm
Housse pour coussin <b>VISCOFLEX®+ P361CA</b>	P541PA4550W		45 x 50 x 8 cm
	P541PA4843W	P541PA4843F	48 x 43 x 8 cm
	P541PA5146W	P541PA5146F	51 x 46 x 8 cm
	P541PA5150W	P541PA5150F	51 x 50 x 8 cm
	P541PA5646W	P541PA5646F	56 x 46 x 10 cm
	P541PA6150W		61 x 50 x 10 cm
	P541PAP4242W		42 x 42 x 8 cm
	P541PAP4542W		45 x 42 x 8 cm
	P541PAP4546W		45 x 46 x 8 cm
Housse pour coussin <b>VISCOFLEX®+ d'aide au positionnement P361CP</b>			

**Pour une question technique,**  
contactez l'équipe DIMEHO

dimeho@dimeho.com  
968, av. du Général Leclerc  
47000 Agen  
Tél. +33 (0)5 53 98 15 18  
Fax +33(0)5 53 98 06 87  
[www.dimeho.com](http://www.dimeho.com)

# HOUSSES DE RECHANGE COUSSINS

DÉSIGNATION	REF POLYMAILLE*	REF POLYMAILLE*HD	DIMENSIONS
Housse pour coussin <b>POLYAIR® 60 P301C</b>	P501PA3636W P501PA4040W P501PA4043W P501PA4046W P501PA4343W P501PA4346W P501PA4640W P501PA4646W P501PA5146W P501PA5150W P501PA5646W P501PA6150W P502PA4040W P502PA4043W P502PA4046W P502PA4343W P502PA4346W P502PA4640W P502PA4646W P502PA5146W P502PA5150W P502PA5646W P502PA6150W P502PA4343W P502PA4643W P502PA4646W	P501PA3636W P501PA4040W P501PA4043W P501PA4046W P501PA4343W P501PA4346W P501PA4640W P501PA4646W P501PA5146W P501PA5150W P501PA5646W P501PA6150W P502PA4040W P502PA4043W P502PA4046W P502PA4343W P502PA4346W P502PA4640W P502PA4646W P502PA5146W P502PA5150W P502PA5646W P502PA6150W P502PA4343W P502PA4643F P502PA4646F	36 x 36 x 6 cm 40 x 40 x 6 cm 40 x 43 x 6 cm 40 x 46 x 6 cm 43 x 43 x 6 cm 43 x 46 x 6 cm 46 x 40 x 6 cm 46 x 46 x 6 cm 51 x 46 x 6 cm 51 x 50 x 6 cm 56 x 46 x 6 cm 61 x 50 x 6 cm 40 x 40 x 10 cm 40 x 43 x 10 cm 40 x 46 x 10 cm 43 x 43 x 10 cm 43 x 46 x 10 cm 46 x 40 x 10 cm 46 x 46 x 10 cm 51 x 46 x 10 cm 51 x 50 x 10 cm 56 x 46 x 10 cm 61 x 50 x 10 cm 42 x 42 x 10 cm 46 x 43 x 10 cm 46 x 46 x 10 cm
Housse pour coussin <b>POLYAIR® 100 P302C</b>			
Housse pour coussin <b>POLYAIR® avec option confort P301CMC</b>			
Housse pour <b>DOSSERET P951D</b>	<b>Small</b> <b>Standard</b> <b>Large</b>	P951SHW P951HW P951LHW	44 x 39 x 9 cm 49 x 44 x 9 cm 49 x 50 x 10 cm
Housse pour <b>DOSSERET HR P952D</b>		P952HW	49 x 44 x 9 cm
Housse pour <b>CALE DE POSITIONNEMENT des membres supérieurs au fauteuil P961F</b>		P961HW	

Pour une question technique,  
contactez l'équipe DIMEHO

dimeho@dimeho.com  
968, av. du Général Leclerc  
47000 Agen  
Tél. +33 (0)5 53 98 15 18  
Fax +33(0)5 53 98 06 87  
[www.dimeho.com](http://www.dimeho.com)