



BABImodules Babi arche

conception wesco

1 à 3 ans Sous la surveillance d'un adulte

33 610

l'unité

Fabriqué en France

Garantie 3 ans

Coloris



IVOIRE (138) - BLEU CLAIR (057)

VERT CLAIR (037)

Nouvelles nuances de couleurs pour 2023

La qualité avant tout !

Créée avec la collaboration de psychomotriciens, la gamme BABImodules a été spécialement étudiée pour favoriser l'apprentissage de la motricité globale et l'exploration sensorielle des enfants.

Idéals pour évoluer au sol ou à faible hauteur, nos modules de motricité se combinent entre eux à l'infini pour créer des parcours ludiques et sensoriels (couleurs, textures, miroirs), selon vos besoins ou les envies des enfants.

+ PRODUITS

- > Exercer la motricité globale.
Favoriser le développement sensoriel.
- > Mousse ferme et confortable : Mousse de polyéther d'une densité de 24 kg/m³ pour une longévité supérieure dans le temps : ne s'affaisse pas.
Hygiénique : la toile enduite se nettoie facilement avec un chiffon ou une éponge douce, à l'eau froide savonneuse.
Toile très résistante : Toile enduite sur support en jersey, cousue en continu avec un fil de nylon très résistant. Ce revêtement ne brûle pas la peau des enfants par frottement.
Coutures ultra-résistantes : Tous nos modules sont cousus et sans fermeture à glissière pour ne pas blesser les enfants. Nos coutures façon "tapissier" les rendent hermétiques et interdisent aux enfants l'accès à l'intérieur.
- > Sélection inclusion
- > Conforme à la recommandation D2-2000 du GPEM Conforme à la norme NF EN 1021-1 et 2 : allumabilité des meubles rembourrés Conforme à la norme NF S54-300 : sécurité des activités motrices

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > L: 77 cm - l: 48 cm - H: 72 cm. Passage : L: 48 - l: 48 cm - H. du passage : 60 cm.
- > Réalisé en MOUSSE de POLYÉTHÈRE, densité 24 kg/m³, recouverte d'une TOILE ENDUITE support jersey cousue.
- > Lavage à l'aide d'un chiffon doux à l'eau froide savonneuse.
- > Utilisation à l'intérieur.
- > Muni d'un dessous antidérapant.

INFOS +

- > Tous nos produits doivent être utilisés dans le cadre d'une activité surveillée par un adulte.
- > Tous ces modules ont une largeur commune de 48 cm pour faciliter vos différents agencements. Ce matériel de motricité s'utilise dans le cadre d'activités éducatives encadrées, libres ou dirigées par des professionnels qualifiés. Les BABImodules ne se fixent pas entre eux.