



257 Route du Bourg – 69210 SOURCIEUX LES MINES - FRANCE

Tél : 04 74 70 39 82 / Fax : 04 74 70 37 66

E-mail : [contact@certec.fr](mailto:contact@certec.fr) / Site internet : <http://www.certec.fr>

**Fiche technique :**  
**Matelas immobilisateur à dépression rectangulaire**  
*Réf : M82*



Ce matelas est homologué à la norme NF EN 1865  
(N° d'enregistrement fr/CA01/0104952V )  
et conforme à la NIT330.

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES**

**Anti-rétraction - Forme rectangulaire - Dimensions 110 x 220 cm.**

**Triple couche (2 couches pu + 1 couche PVC) - Billes en vrac.**

**Valve plastique (par défaut) ou métallique ¼ de tour inox (sur demande) haute résistance.**

**4 poignées de portage sur chacun des grands cotés - 3 sangles de fermeture centrales.**

**2 Poignées de portage à chaque extrémité.**

**Espace marquage pour N° de véhicule**

**Numéro de série du matelas inséré dans la soudure haute pour la traçabilité.**

**Fabrication 100% française**





257 Route du Bourg – 69210 SOURCIEUX LES MINES - FRANCE

Tél : 04 74 70 39 82 / Fax : 04 74 70 37 66

E-mail : [contact@certec.fr](mailto:contact@certec.fr) / Site internet : <http://www.certec.fr>

## **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRECISES**



Face extérieure



Face intérieure


### **I - DIMENSIONS :**

Longueur : 220 cm - Largeur : 110 cm – Epaisseur moyenne : 7 cm.

### **II - CONSTITUTION GENERALE :**

Il est constitué de 3 couches.

Coupe du matelas :



1 – L'enveloppe supérieure :

Toile polyamide 6/6 avec double enduction PVC pour :

- étanchéité, nettoyage facile, aucune imprégnation possible,
- double couche d'étanchéité (externe et interne).



**257 Route du Bourg – 69210 SOURCIEUX LES MINES - FRANCE**

**Tél : 04 74 70 39 82 / Fax : 04 74 70 37 66**

**E-mail : [contact@certec.fr](mailto:contact@certec.fr) / Site internet : <http://www.certec.fr>**

**2 – L'enveloppe interne :**

Toile polyamide 6/6 avec simple enduction polyuréthane 330 g/m<sup>2</sup>.

**3 – L'enveloppe inférieure :**

Tissu PVC 950 g/m<sup>2</sup>.

\* Les enveloppes 1 et 2 constituent la poche étanche.

\* L'enveloppe 3 est une protection mais aussi le support de tous les équipements de sanglage.

**4 - Les billes :**

\* environ 120 litres de billes,

\* dimensions moyennes : diamètre de 0,5 mm à 1 mm,

\* nature : polystyrène expansé 30 kg/m<sup>3</sup>.

La petitesse des billes est la garantie d'un retrait minimum du matelas.

**5 - Les poignées :**

\* 4 poignées de chaque côté permettant le portage à 2 ou 3 personnes,

\* 2 poignées à chaque extrémité,

\* positionnées de manière à assurer une bonne répartition de la reprise et conserver sa raideur lors du transport.

**6 - Les sangles :**

\* 3 séries de sangles réglables largeur 40 mm avec boucle à accrochage rapide.

**7 - La valve :**

Le matelas M82 est muni ici d'une valve plastique ou ¼ de tour inox métallique haute résistance interchangeable.

**8 - Les bandes fluorescentes latérales :**

Bandes orange fluo pour une meilleure visualisation du matelas.



**257 Route du Bourg – 69210 SOURCIEUX LES MINES - FRANCE**

**Tél : 04 74 70 39 82 / Fax : 04 74 70 37 66**

**E-mail : [contact@certec.fr](mailto:contact@certec.fr) / Site internet : <http://www.certec.fr>**