

# Ambu® Cupules Neuroline™

## FICHE TECHNIQUE

L'électrode cupule Ambu® Neuroline™ patient unique est conçue pour apporter un signal uniforme de haute qualité grâce à son capteur Argent/Chlorure d'argent. Une impédance faible minimise les bruits générés par l'électrode.

La cupule EEG est à usage unique afin de minimiser les risques de contamination bactérienne croisée et optimise le recueil des flux neuro-électriques.

Le pré-câblage avec code-couleur, permet une identification simplifiée de chaque cupule. Un orifice pratique de 2 mm complète chaque cupule, afin d'évacuer le gel conductif en excès lors de la mise en place et de permettre l'insertion d'aiguilles.

L'électrode cupule Ambu® Neuroline™ est disponible en plusieurs configurations prêtes à l'emploi, permettant l'usage d'un seul pack adapté à chaque besoin.



## BENEFICES CLES

Capteur Argent/Chlorure d'argent pour un signal uniforme de qualité

Pré-câblage avec connecteur souple

Câbles avec code couleur pour une identification facile

Orifice pratique de 2 mm pour l'évacuation du gel lors de la mise en place de l'électrode et l'insertion de l'aiguille

Cupules et câbles à usage unique, pour réduire les risques de contamination croisée

Utilisation possible avec la plupart des gels, pâtes et adhésifs

## USAGES RECOMMANDÉS

Electroencéphalogramme (EEG)

Potentiels Evoqués (PE)

Polysomnographie (PSG)

# Ambu

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Dimensions

Diamètre (en mm) 10

Hauteur (in mm) 3

### Durée de conservation

Sachets non ouverts 24 mois\*

### Environnement

L'électrode ne contient pas de latex de caoutchouc naturel

Le câble connecteur ne contient pas de latex de caoutchouc naturel

Le packaging est sans PVC

\*à partir de la date de production

## MATERIAUX

### Electrode

Capteur/Cupule	Polycarbonate (PC)/ABS/Argent/ Chlorure d'Argent (Ag/AgCl)
Assemblage	Cuivre étamé/Polyéthylène (PE)
Type de connection	1.5 mm et sécurisée
Centre du câble	Cuivre étamé
Isolation du câble	Polyvinyl chloride (PVC)
Connecteur du câble	Cuivre étamé/Polyvinyl chloride (PVC)

### Packaging

Sachet, feuillet interne	Polyéthylène (PE)
Sachet, feuillet central	Aluminium (Al)
Sachet, feuillet externe	Papier
Boîte	Carton

### Précautions

Usage patient unique

## CONFIGURATIONS DISPONIBLES

Références	Longueur du câble cm	Couleur du câble***	Qté/sachet	Packaging Qté/boîte	Qté/carton
72610-M/10	100				
72615-M/10	150	①①①①①①①①①①①①	10	460	920
72620-M/10	200				
72610-M/23**	100	②②②②②②②②②②②①②	23	460	920

72610-M/10 ● Produit  
● Connecteur  
● Longueur du câble

● Connecteur  
● Qté par sachet

\*\*Disponible en Belgique et Pays-Bas uniquement

\*\*\*Le nombre représente la répétition des couleurs dans le paquet.



M = Connecteur 1.5 mm



12 couleurs de câble



Température de stockage

# Ambu

Ambu Sarl  
Les Bureaux du Parc  
Avenue Jean Gabriel Domergue  
33070 Bordeaux Cedex  
Tél. : +33 5 57 92 31 50  
www.ambu.fr



US: Rx Only

PUBPS-CORE-Sept.2022-002

Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi.

Fabricant : Ambu A/S Baltorpbakken 13 DK-2750 Ballerup

Document réservé à l'usage des professionnels de santé.