

# LA PRÉCISION D'UN CAPTEUR ADHÉSIF. **SANS L'ADHÉSIF.**

Une surveillance difficile nécessite des capteurs de SpO<sub>2</sub> précis. Les capteurs non adhésifs Nellcor™ :

- Fournissent des mesures fiables de la SpO<sub>2</sub> et de la fréquence cardiaques pour les hôpitaux, les établissements de type hospitalier, les transports intra-hospitaliers et les soins à domicile
- Disposent de nouvelles LED qui améliorent la capacité du capteur à acquérir un signal du pouls, même en cas de pouls faibles

Les capteurs sont fabriqués à partir d'un matériau en mousse souple, flexible, non adhésif qui permet de les maintenir en place. Ils se fixent facilement à l'aide d'une petite bande Velcro permettant un ajustement personnalisé

Nos capteurs non adhésifs fonctionnent exclusivement avec les oxymètres de pouls Nellcor™ et les systèmes de surveillance d'autres fabricants équipés de la technologie OxiMax™. Cette plateforme unique nous permet de créer des concepts de capteurs innovants qui contribuent à améliorer les soins aux patients.

## **Les capteurs non adhésifs ne sont pas réservés aux personnes ayant la peau sensible**

Les capteurs non adhésifs Nellcor™ peuvent être utilisés avec différents patients et types de peau.

- Ils peuvent également être utilisés chez les patients à haut risque
- Ils sont suffisamment sensibles pour être utilisés chez les brûlés, les nouveau-nés et les patients gériatriques
- Ils sont conçus pour un usage unique et une surveillance continue



Capteurs non adhésifs Nellcor™



# POLYVALENTS. **FIABLES.** DOUX.

Les capteurs non adhésifs Nellcor™ sont :

- Une option de surveillance continue
- Conçus pour être précis et comparables aux capteurs adhésifs pour doigts
- Conçus pour fonctionner avec la technologie OxiMax™ pour assurer une performance de surveillance optimale
- Fabriqués avec bande Velcro et un matériau en mousse doux pour confortablement maintenir le capteur en place
- Expédiés dans un emballage stérile à usage unique

## Des composants optiques plus lumineux pour de meilleures performances

Vous avez besoin de mesures fiables, même dans les situations les plus difficiles. C'est pourquoi les capteurs non adhésifs Nellcor™ sont conçus avec des LED à haut rendement qui améliorent la capacité du capteur à acquérir un signal pulsatile.

## Informations de commande

Les capteurs non adhésifs à usage unique Nellcor™ sont proposés en trois tailles différentes. Tous les capteurs sont fournis dans des boîtes de 24 unités.

### Modèle : SC-A


Gamme de poids :  
>40 kg

### Modèle : SC-NEO

Gamme de poids :  
1,5 à 5 kg

### Modèle : SC-PR

Gamme de poids :  
<1,5 kg



#### RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ

A DESTINATION DES ANESTHÉSISTES, PNEUMOLOGUES, RÉANIMATEURS, PRESTATAIRES DE SERVICE ET INFIRMIÈRES

Les capteurs Nellcor, Nellcor Oximax, sont des dispositifs médicaux de classe IIb, CE N° 0482

Ces capteurs SPO2 fournissent un contrôle non-invasif continu de la saturation en oxygène fonctionnel de l'hémoglobine artérielle (SpO2) et de la fréquence de pouls.

Lire attentivement la notice du dispositif médical avant toute utilisation.

Lire attentivement les notices des dispositifs avant toute utilisation.

# Medtronic

#### Medtronic France S.A.S.

27 Quai Alphonse Le Gallo CS30001

92513 Boulogne-Billancourt CEDEX

Tel: +33(0)1 55 38 17 00

Fax: +33(0)1 55 38 18 00

[www.medtronic.fr](http://www.medtronic.fr)

UC202111591 FF Novembre 2020 Medtronic. Tous droits réservés.

Medtronic, le logo Medtronic et Further, Together sont des marques commerciales de Medtronic. Toutes les autres marques sont des marques commerciales d'une société de Medtronic.

WF # 2486613