

# MATELAS EN MOUSSE VISCOÉLASTIQUE AVEC HOUSSE

## DIMEHO

DIFFUSION MÉDICALE HOSPITALIÈRE



P161MOPMII



P161MOPMHF

### PRODUIT

Matelas en mousse viscoélastique avec housse

### MODÈLE

Matelas VISCOFLEX® SYST'AM® - P161M housse intégrale POLYMAILLE®

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

#### Matelas :

- Matelas monobloc composé d'une base en mousse haute résilience 40 kg/m<sup>3</sup> et d'une partie supérieure en mousse viscoélastique à mémoire de forme haute densité de 80 kg/m<sup>3</sup>
- Matelas doté d'un insert intégré sacro-fessier assurant une meilleure immersion de la zone à risque, notamment lorsque le relève-buste est activé
- Matelas haute densité adapté pour les manipulations CPR, et compatible radiographies
- Matelas monobloc réalisé par moulage sans aucun collage
- Bandes de renfort latérales pour faciliter les transferts
- Coins arrondis facilitant le passage des potences de lit
- Structure adaptée à la cinématique des lits médicalisés
- Semelle haute densité pour une meilleure stabilité
- Quadrillage de surface du matelas pour une meilleure ventilation du matelas, et un effet anti-cisaillement lors de l'activation du relève-buste
- Retournable dans les 2 sens
- Classement feu matelas + housse intégrale conforme à la norme NF EN 597-1 et 597-2
- Plusieurs dimensions de couchage disponibles (voir ci-dessous) pour patients de 35 à 270 kg
- Inédit : Existe en version matelas enfants

#### Housse POLYMAILLE® :

- Imperméable aux liquides
- Fermeture à glissière sur 3 côtés avec rabat de protection de la fermeture
- Traitée anallergique, bactériostatique, anti-microbien et anti-fongique
- Base de la housse anti-dérapante
- Etiquette latérale de conseils d'entretien et de nettoyage, et d'identification du matelas.
- Très simple à nettoyer
- Housse disponible en version coutures soudées imperméables : housse POLYMAILLE®HD - Heavy Duty.

### ACCESOIRES DISPONIBLES :

- Housse de recharge POLYMAILLE®
- Rallonge de matelas + 20 cm, en mousse haute résilience 40 kg/m<sup>3</sup>, housse intégrale POLYMAILLE® à fermeture à glissière

### PRÉCONISATIONS :

- **Aide à la prévention des escarres :** matelas destiné aux patients présentant un **risque modéré à élevé** de développer une escarre
- **Aide au traitement des escarres** avec adjonction de systèmes de décharge et/ou de positionnement

Tableau des références page suivante

CONCU & FABRIQUÉ  
EN FRANCE



GARANTIE  
3 ANS

Pour une question technique,  
contactez l'équipe DIMEHO

dimeho@dimeho.com

968, av. du Général Leclerc

47000 Agen

Tél. +33 (0)5 53 98 15 18


Fax +33(0)5 53 98 06 87

[www.dimeho.com](http://www.dimeho.com)

# MATELAS EN MOUSSE VISCOÉLASTIQUE AVEC HOUSSE

**DIMEHO**  
DIFFUSION MÉDICALE HOSPITALIÈRE

| PRODUIT  | RÉFÉRENCE                    | DIMENSION COUCHAGE (l x L) | CONDITIONNEMENT                    |
|--|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| <b>MATELAS VISCOFLEX®, HOUSSE INTÉGRALE POLYMAILLE®</b>                      |                              |                            |                                    |
|  | <b>P161MOPMHI</b>            | <b>90 x 200 cm</b>         | <b>Carton unitaire</b>             |
|  | P161MOPMHIBX                 | 90 x 200 cm                | En Box de 8 unités compressées     |
|  | P161MOPMHINCBX               | 90 x 200 cm                | En Box de 8 unités non compressées |
|  | P161MOPMHI190                | 90 x 190 cm                | Carton unitaire                    |
|  | P161MOPMHI220                | 90 x 220 cm                | Carton unitaire                    |
|  | P161MOPMHI70                 | 70 x 200 cm                | Carton unitaire                    |
|  | P161MOPMHI80                 | 80 x 200 cm                | Carton unitaire                    |
|  | <b>P161MOPMHI100</b>         | <b>100 x 200 cm</b>        | <b>Carton unitaire</b>             |
|  | P161MOPMHI110                | 110 x 200 cm               | Carton unitaire                    |
|  | <b>P161MOPMHI120</b>         | <b>120 x 200 cm</b>        | <b>Carton unitaire</b>             |
|  | P161MOPMHI140                | 140 x 200 cm               | Carton unitaire                    |
|  | P161MOPMHI160 (coins carrés) | 160 x 200 cm               | Carton unitaire                    |
| <b>MATELAS VISCOFLEX®</b>  | P161MODMHI                   | 90 x 200 cm                | Carton unitaire                    |
| <b>(COINS CARRÉS)</b>  | P161MODMHIBX                 | 90 x 200 cm                | En Box de 8 unités compressées     |
|  | P161MODMHINCBX               | 90 x 200 cm                | En Box de 8 unités non compressées |
| <b>MATELAS VISCOFLEX® KID</b>  | P161MOKPMHI170               | 70 x 170 cm                | Carton unitaire                    |
|  | P161MOKPMHI160               | 80 x 160 cm                | Carton unitaire                    |
| <b>MATELAS VISCOFLEX® HEAVY POUR PATIENTS BARIATRIQUES</b>                   | P161MOHPMHI                  | 90 x 200 cm                | Carton unitaire                    |
|  | P161MOHPMHI120               | 120 x 200 cm               | Carton unitaire                    |
|  | P161MOHPMHI140               | 140 x 200 cm               | Carton unitaire                    |
| <b>MATELAS VISCOFLEX® MULTIIMPORTANCE</b>                                    | P161MOPPMHI                  | 90 x 200 cm                | Carton unitaire                    |
|  | P161MOPPMHIBX                | 90 x 200 cm                | En Box de 8 unités compressées     |
|  | P161MOPPMHINCBX              | 90 x 200 cm                | En Box de 8 unités non compressées |
| <b>MATELAS VISCOFLEX®, HOUSSE INTÉGRALE POLYMAILLE® HD, COUTURES SOUDÉES</b> |                              |                            |                                    |
|  | P161MOPMHF                   | 90 x 200 cm                | Carton unitaire                    |
|  | P161MOPMHFBX                 | 90 x 200 cm                | En Box de 8 unités compressées     |
| <b>MATELAS VISCOFLEX®</b>  | P161MOPMHFNCBX               | 90 x 200 cm                | En Box de 8 unités non compressées |
|  | P161MOPMHF190                | 90 x 190 cm                | Carton unitaire                    |
|  | P161MOPMHF80                 | 80 x 200 cm                | Carton unitaire                    |
| <b>MATELAS VISCOFLEX® HOUSSE AVEC 4 POIGNÉES</b>                             | P161MOPMHA                   | 90 x 200 cm                | Carton unitaire                    |
|  | P161MOPMHABX                 | 90 x 200 cm                | En Box de 8 unités compressées     |
|  | P161MOPMHANCBX               | 90 x 200 cm                | En Box de 8 unités non compressées |
| <b>MATELAS VISCOFLEX® MULTIIMPORTANCE</b>                                    | P161MOPPMHF                  | 90 x 200 cm                | Carton unitaire                    |
|  | P161MOPPMHFBX                | 90 x 200 cm                | En Box de 8 unités compressées     |
|  | P161MOPPMHFNCBX              | 90 x 200 cm                | En Box de 8 unités non compressées |
| <b>ACCESOIRES</b>  |                              |                            |                                    |
| <b>Housses de rechange</b>   | Voir fiche produit dédiée    |                            |                                    |
| Rallonge de Matelas pour VISCOFLEX® 90 x 200 cm                              | P101M20                      | 90 x 20 cm                 | Unitaire                           |




#### P101M20 - RALLONGE MATELAS COINS ARRONDIS

- Moulée en mousse de polyuréthane haute résilience 40 kg/m³
- Livrée sous housse Polymaille
- Fermeture à glissière
- Dimensions : 90 x 20 x 14 cm




Pour une question technique, contactez l'équipe DIMEHO

dimeho@dimeho.com  
968, av. du Général Leclerc  
47000 Agen  
Tél. +33 (0)5 53 98 15 18  
Fax +33(0)5 53 98 06 87  
[www.dimeho.com](http://www.dimeho.com)



P161MOPMHIBX,  
P161MODMHIBX,  
P161MOPPMHIBX,  
P161MOPMHFBX,  
P161MOPMHABX,  
P161MOPPMHFBX



P161MOPMHANCBX,  
P161MODMHANCBX,  
P161MOPPMHANCBX,  
P161MOPMHFBNCBX,  
P161MOPMHANCBX,  
P161MOPPMHFNCBX