

RESTAURATION & PROTHÈSES



RESTAURATION & PROTHÈSES

**NSK**

Createit

## SOMMAIRE

### Turbines

Raccords ..... 3 - 4

Pièces Détachées ..... 5

## Raccords LED



Lumière	MODÈLE	RÉF
●	<b>PTL-CL-LED</b>	<b>P1001600</b>

- Corps en Acier Inoxydable • Revêtement en titane • Valve anti-retour
- Pour NSK • LED incorporée dans le raccord



Lumière	MODÈLE	RÉF
●	<b>PTL-CL-LED III</b>	<b>P1001601</b>

- Corps en Acier Inoxydable • Revêtement en titane • Valve anti-retour
- Pour NSK, avec réglage du débit d'eau
- LED incorporée dans le raccord



Lumière	MODÈLE	RÉF
●	<b>KCL-LED</b>	<b>P1005600</b>

- Corps en Acier Inoxydable • Revêtement en titane • Valve anti-retour
- Pour KaVo® MULTiflex® Raccord LUX, avec réglage du débit d'eau
- LED incorporée dans le raccord



Lumière	MODÈLE	RÉF
●	<b>SCL-LED</b>	<b>P1009600</b>

- Corps en Acier Inoxydable • Revêtement en titane • Valve anti-retour
- Pour Sirona® avec réglage du débit d'eau
- LED incorporée dans le raccord

## Raccords Non Lumière



Lumière	MODÈLE	RÉF
—	<b>FM-CL-M4</b>	<b>P434051</b>

- Corps en Acier Inoxydable • Valve anti-retour • Pour NSK



Lumière	MODÈLE	RÉF
—	<b>FM-CL-B2/3</b>	<b>P432051</b>

- Corps en Acier Inoxydable • Valve anti-retour • Pour NSK

## Tableau de montage par série

	NSK (Lumière)	NSK (Non lumière)	KaVo® (Lumière)	KaVo® (Non lumière)	Dentsply Sirona®	W&H® (Lumière)	W&H® (Non lumière)	Bien Air®
<b>Ti-Max Z</b>	○	—	○	—	○	○ (Z800WL / Z900WL)	—	○ (Z800BL / Z900BL)
<b>S-Max M</b>	○	○	○	○ (M900K)	○	○	○ (M900W)	○
<b>S-Max pico</b>	○	—	○	—	○	○	—	○
<b>Ti-Max X450</b>	○	—	○	—	○	○	—	○
<b>Pana-Max2</b>	—	○	—	○	—	—	—	—

### Type de Raccord



## Pièces Détachées

### Raccords

MODÈLE	PRODUITS	RÉF
<b>Valve non-rétractable</b>		<b>P401054</b>
<b>Ampoule LED</b> Pour PTL/KCL/SCL		<b>10000198</b>

MODÈLE	PRODUITS	RÉF
<b>Ampoule PTL Halogène</b> Pour PTL (Vendue par 3)		<b>Y900529</b>
<b>Ampoule TA Halogène</b> Pour KCL-6 (Vendue par 3)		<b>Y900132</b>

MODÈLE	PRODUITS	RÉF
<b>Jeu de joint</b> Pour KCL-6/LED		<b>S900060</b>
<b>Jeu de joint</b> Pour SCL-LED		<b>S900060</b>

Kavo et Multiflex sont des marques déposées de KaVo Dental GmbH.  
Dentsply Sirona et Sirona sont des marques déposées de la société Dentsply Sirona Inc.  
W&H et Roto Quick sont des marques déposées de la société W&H Deutschland GmbH.  
Bien Air et UNIFIX sont des marques déposées de Bien-Air Holding SA.

Satelec est une marque déposée de Satelec, une société du groupe Acteon.  
EMS est une marque déposée de Ferton Holding SA.