







Tailles : 1 et 2		Introduction : FEV 2025	
Spécificité		Origine	
<p>Le nouveau produit bénéficie d'une amélioration de la douceur du matériau pour la couche extérieure non tissée, ainsi que de l'introduction de jolis motifs pour les tailles 1-2. Le produit précédent avait de jolis motifs à partir de la taille 3.</p> <p>Pampers Premium Protection est spécialement conçu pour offrir le meilleur confort et la meilleure protection, avec une protection contre les fuites pouvant aller jusqu'à 12 heures. Le voile DermaComfort éloigne les selles et l'humidité de la peau et les amène vers le cœur absorbant pour une protection Pampers® jusqu'à 12 heures au sec. Ce produit est testé dermatologiquement, recommandé par les dermatologues de la Skin Health Alliance (SHA) et reconnu comme le premier choix des maternités en Allemagne, en Autriche, en France et au BENELUX.</p>		Fabriqué en EU (Allemagne)	
		Disponibilité	
		Maternités, services pédiatriques, crèches	
		Traçabilité	
		Numéro de lot unique sur chaque paquet	
Emballage / format			
Taille		Taille 1	Taille 2
Poids (kg)		2 - 5	4 – 8
Design et communication sur le paquet			
L'avant du paquet	L'arrière du paquet	Promesses principales	Sécurité
		<div><p>N°1 dans les maternités en France</p></div> <div></div>	<div><p><b>STANDARD 100</b> 17.HCH.22181 Hohenstein HTTI <a href="http://www.oeko-tex.com">www.oeko-tex.com</a></p></div> <p>Testé pour les impuretés définies par OEKO-TEX® Standard 100</p> <div><p>0% d'allergènes de parfum listés par l'UE<sup>2</sup></p></div> <p><sup>2</sup>Conformément à la réglementation cosmétique de l'UE (EC) N°1223/2009</p>

## Avantages du produit:

- CONFORT DE LA PEAU + Poche Stop & Protect
- Ultra doux
- 1 couche Pampers pour 1 nuit au sec
- DuoProtect – doubles barrières anti-fuites
- \*0% d'allergènes de parfum tel que réglementé dans la EU Cosmetics Regulation (EC) No 1223/2009

## À l'arrière



Plus de 1000 micro-alvéoles qui aident à capturer instantanément les selles molles et l'humidité




La respirabilité au service du confort de la peau




Indicateur d'urine



Barrières anti-fuites qui aident à éviter les fuites au niveau des jambes



Découpe spéciale cordon ombilicale :  
une forme adaptée au nombril du bébé




Jolis dessins

## Autres promesses :



Testées dermatologiquement

Logo produit  
FSC MIX sur la pulpe



Logo FSC MIX emballage



**Caractéristiques les plus importantes :**


1. Attaches extérieures **douces et extensibles**: s'adaptent confortablement à la taille du bébé afin de garantir un ajustement optimal et une meilleure protection contre les fuites.  
(Note: les oreillettes sont fixées au châssis de la couche avec un autre motif de collage que celui montré dans cet image.)
2. Adhésifs jaunes : faciles à positionner sur la bande adhésive pour un bon ajustement.
3. Des dessins sur le devant avec des indicateurs de position sur la bande adhésive : aident à fermer les attaches de façon symétrique.
4. Voile supérieur DermaConfort unique avec un cœur renforcé pour une meilleure absorption et l'assurance Pampers de rester au sec. Voile alvéolé qui éloigne l'humidité et les selles molles ce qui permet d'éviter les petits accidents.
5. Indicateur d'urine.
6. Noyau avec des canaux absorbants et deux canaux d'air (uniquement visibles lorsque la couche est mouillée) : assurent l'absorption et la protection imbattables de Pampers.
7. Voile extérieur ultra doux avec des motifs amusants.
8. Des barrières anti-fuites douces et flexibles, double barrière anti-fuites renforcée.
9. Découpe spéciale cordon ombilical.
10. Poche "Stop & Protect" qui protège contre les fuites à l'arrière de la couche.

**Système d'absorption**

- Noyau super absorbant, coeur respirant avec des microcapsules super absorbantes.
- Matelas absorbant extra fin avec des canaux d'air qui aident à répartir l'humidité uniformément pour garantir notre meilleure absorption
- Double zone d'acquisition et un voile blanc, non-tissé.



Couche supérieure avec des perforations pour absorber plus rapidement les selles liquides

Description	
Indicateur d'urine	Oui
Caractéristiques les plus importantes	Des canaux super absorbants dans le noyau, dessins, noyau respirant (sans pulpe)
Texture	Couche extérieure en tissu non-tissé, douce comme du coton
Forme	couche composée de plusieurs voiles, des attaches auto-agrippantes sur des côtés super extensibles
Système d'attaches	Fixation de la couche: attaches auto-adhésives repositionnables
Barrières anti-fuites	Barrières anti-fuites en tissu non-tissé, fronces protectrices élastiques à l'entrejambe, voile d'absorption
Ceinture élastique (Poo-Pocket)	Ceinture élastique à l'arrière, avec la poche "stop & protect"
Chassis design*	*Pas d'oreillettes à l'avant sur taille 1 

Dimensions		
Taille	Taille 1	Taille 2
Longueur (mm)	366-380	396 – 410
Largeur couche de face (avec oreillettes avant) <sup>(*)</sup> - (mm)	Pas d'oreillettes sur la taille 1	179 - 201
Longueur cœur (mm)	300 - 320	330 - 350
Largeur cœur devant – au milieu - arrière (mm)	110-110-110	
Poids total de la couche, valeur minimale (g)	~16	~18
Capacité d'absorption théorique (ml)**	177	180

\*Taille 1 n'a pas d'oreillettes à l'avant; \*\*Capacité théorique peut varier légèrement par rapport aux conditions d'utilisation

Ingrédients	
<b>Couche : ingrédients/composition</b>	Polyacrylate, polypropylène, cellulose, polyester, polyéthylène, adhésifs, elasthane, baume, pigments, ingrédients sensibles au pH
<b>Baume protecteur : ingrédients</b>	Petrolatum, Stearylalcohol, Paraffine Liquide, l'extrait de feuille d'Aloe Barbadensis

Classification	Matériaux utilisé dans la couche	Composition lotion	Composition (%)
<b>Cellulose</b>	Pulpe, cellulose modifiée	Petrolatum	57-59
<b>Polyacrylate</b>	AGM (micro-perles absorbantes)	Stearylalcohol	39-42
<b>Baume</b>	Baume	Aloe Barbadensis (Aloe Vera) + Paraffine Liquide (huile minérale)	<1.5
<b>Polyéthylène</b>	Voile extérieur	<b>Sécurité Pampers</b> Les couches Pampers sont utilisées en toute sécurité depuis des décennies, comme le prouve la surveillance post-commercialisation qui révèle une faible incidence de plaintes liées à la santé. Cette faible incidence est liée au choix de matières premières de haute qualité, à une évaluation rigoureuse de la sécurité toxicologique de tous les composants (y compris des études cliniques en cours d'utilisation et des tests cutanés), ainsi qu'à des tests analytiques visant à identifier les impuretés. En outre, tout cela est soutenu par un processus de fabrication soumis à des contrôles de qualité élevés. Tout cela permet à Pampers de mettre sur le marché des produits sûrs et de haute qualité, conformément au règlement européen REACH et à la directive sur la sécurité générale des produits.	
<b>Polyester</b>	Voile d'acquisition		
<b>Polypropylène</b>	Voile d'acquisition, voile extérieur en tissu non-tissé, ailettes arrières non-tissées, barrières antifuites à l'entrejambe, feuillet de protection du noyau, voile de rétention du matelas absorbant, voile supérieur		
<b>Elasthane</b>	Elastiques, partie extensible au dos		
<b>Adhésifs</b>	Système d'attaches, fermeture reliant les voiles d'acquisition et de répartition		
<b>Type d'attache</b>	Attaches auto-agrippantes, repositionnables, qui se chevauchent		