


## Flacons de culture Nunclon Supra

Développés pour de nombreux types de lignées cellulaires capricieuses et de cellules primaires, en améliorant le rendement cellulaire, la confluence ou la morphologie par rapport aux surfaces de culture cellulaire traditionnelles.

- Flacons de culture cellulaire EasyFlask Nunc
- Performances constantes d'un lot à l'autre
- Stériles
- Biocompatibles selon USP Classe VI pour les matières premières
- Traitées Nunclon Supra : traitement plasma, surface plus hydrophile pour la culture de cellules dites exigeantes

| Réf.                        | Type de col | Type de bouchon | Traitement    | Unités/sachet | Unités/carton | €/carton |
|-----------------------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| Surface 25 cm <sup>2</sup>  |             |                 |               |               |               |          |
| <a href="#">056939</a>      | Incliné     | Standard        | Nunclon Supra | 10            | 200           | NC -     |
| <a href="#">056929</a>      | Incliné     | Filtrant        | Nunclon Supra | 10            | 200           | NC -     |
| Surface 75 cm <sup>2</sup>  |             |                 |               |               |               |          |
| <a href="#">056941</a>      | Incliné     | Standard        | Nunclon Supra | 5             | 100           | NC -     |
| <a href="#">056940</a>      | Incliné     | Filtrant        | Nunclon Supra | 5             | 100           | NC -     |
| Surface 175 cm <sup>2</sup> |             |                 |               |               |               |          |
| <a href="#">056943</a>      | Incliné     | Standard        | Nunclon Supra | 5             | 30            | NC -     |
| <a href="#">056942</a>      | Incliné     | Filtrant        | Nunclon Supra | 5             | 30            | NC -     |



### Avantages

- Permettent de réduire l'utilisation de serum et revêtement
- Traitement plasma unique rendant la surface plus hydrophile
- Idéaux pour les cellules stromales mésenchymateuses, les cellules primaires et lignées cellulaires
- Pour réduire l'utilisation de serum et revêtement

## Chambres de culture Nunc™ Cell Factory®

Unité de culture cellulaire intensive constituée de plateaux superposés en polystyrène transparent traité pour la culture.

- Idéales pour scale up
- Gain de place et de temps
- Chambres de culture parallèles communicantes sur la hauteur par 2 conduits verticaux, l'un équipé d'un filtre hydrophobe 0,2 µm pour aération, l'autre pour remplissage et vidange en condition aseptique
- Répartition égale par chambre en vertu du principe des vases communicants
- Traitement de surface Nunclon, stérilisé gamma, emballage individuel
- Récolte des cellules par trypsinisation
- Vidange par un tube de connexion
- Dimensions L x l : 335 x 205 mm



### Cell Factory® standard

| Réf.                   | Surface (cm <sup>2</sup> ) | Nbre de plateaux | Vol. de travail (ml) | H. (mm) | Unités/sachet | Unités/carton | €/carton |
|------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|---------|---------------|---------------|----------|
| <a href="#">055124</a> | 632                        | 1                | 180                  | 37      | 1             | 8             | NC -     |
| <a href="#">055125</a> | 1264                       | 2                | 360                  | 52      | 1             | 6             | NC -     |
| <a href="#">056194</a> | 2528                       | 4                | 720                  | 90      | 1             | 10            | NC -     |
| <a href="#">055126</a> | 6320                       | 10               | 1800                 | 190     | 1             | 2             | NC -     |
| <a href="#">055127</a> | 6320                       | 10               | 1800                 | 190     | 1             | 6             | NC -     |
| <a href="#">055128</a> | 25280                      | 40               | 7200                 | 695     | 1             | 2             | NC -     |

### Accessoires pour Cell Factory® standard

| Réf.                   | Désignation  | Unités/carton | €/carton |
|------------------------|--|---------------|----------|
| <a href="#">056780</a> | Capuchons de fermeture en HDPE                             | 40            | NC -     |
| <a href="#">055132</a> | Raccord de connexion en PTFE (pour vidange et remplissage) | 10            | NC -     |
| <a href="#">056420</a> | Raccord polycarbonate                                      | 10            | NC -     |
| <a href="#">055469</a> | Filtre évent 1 µm  | 1             | NC -     |



### Cell Factory® système clos standard

- Inclus un filtre Sartopore™ 0,2 µm
- Tuyau silicone
- Connecteur AseptiQuick

| Réf.                   | Surface (cm <sup>2</sup> ) | Nbre de plateaux | Vol. de travail (ml) | H. (mm) | Unités/sachet | Unités/carton | €/carton |
|------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|---------|---------------|---------------|----------|
| <a href="#">056920</a> | 1264                       | 2                | 360                  | 53      | 1             | 4             | NC -     |
| <a href="#">056921</a> | 6320                       | 20               | 1800                 | 190     | 1             | 2             | NC -     |

### Cell Factory® à haute densité



- 30 % de surface et de rendement supplémentaires tout en respectant l'encombrement standard du système Nunc™ Cell Factory®
- Le rendement peut varier en fonction du type cellulaire cultivé
- Amélioration de la productivité
- Dimensions L x l : 335 x 205 mm

| Réf.                   | Surface (cm <sup>2</sup> ) | Nbre de plateaux | Vol. de travail (ml) | H. (mm) | Unités/sachet | Unités/carton | €/carton |
|------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|---------|---------------|---------------|----------|
| <a href="#">056903</a> | 1896                       | 3                | 450-600              | 54      | 1             | 4             | NC -     |
| <a href="#">056904</a> | 8216                       | 13               | 1950-2600            | 186     | 1             | 3             | NC -     |
| <a href="#">056905</a> | 32864                      | 52               | 7800-10400           | 698     | 1             | 1             | NC -     |

### Cell Factory® EasyFill®

- Gain d'espace
- Un Cell Factory® EasyFill® 10 plateaux correspond à 36 flacons T175
- Facile à remplir et à vider, prêt à utiliser, pas besoin d'accessoires
- Dimensions L x l : 335 x 205 mm



| Réf.                   | Désignation           | Unités/carton | €/carton |
|------------------------|-----------------------|---------------|----------|
| <a href="#">056420</a> | Raccord polycarbonate | 10            | NC -     |

### Accessoire pour Cell Factory® EasyFill®

| Réf.                   | Désignation           | Unités/carton | €/carton |
|------------------------|-----------------------|---------------|----------|
| <a href="#">056420</a> | Raccord polycarbonate | 10            | NC -     |