

Agitateur multi-fonctions orbital et vibrant PSU-20i Grant Bio

■ 3 modes :

- + Mouvement orbital classique
- + Mouvement orbital réciproque : course de 0 à 360° sur l'orbite avec inversion du sens
- + Mouvement vibrant : 0 à 5° suivant l'orbite, avec pulse jusqu'à 5 s.

■ Livré sans support, à compléter par une plateforme au choix

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Interface | Digitale |
| Vitesse (rpm) | 20 - 250 |
| Orbite (mm) | 20 |
| Charge maximale (kg) | 8 |
| Mode d'utilisation | Continu ou minutier |
| Minuteur | 1 min. à 96 h |
| Dimensions (l x p x h) (mm) | 410 x 410 x 130 |
| Poids (kg) | 13 |
| Conditions d'utilisation | +4 à +40 °C |
| Référence | 144580 |
| € | NC - |



Agitateur combiné orbital & va-et-vient KL 2 Edmund Bühler

■ Type d'agitation sélectionnable entre orbital et va-et-vient

■ Livré avec plateforme à 3 rouleaux

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Type d'agitation | |
| Interface | Combiné |
| Vitesse (rpm) | Analogique |
| Orbite (mm) | 30 - 420 |
| Dimensions plateforme (mm) | 8 |
| Charge maximale (kg) | 300 x 300 |
| Mode d'utilisation | Continu ou minutier |
| Minuteur | 2 |
| Dimensions (l x p x h) (mm) | 0 à 120min |
| Poids (kg) | 355 x 455 x 195 |
| Conditions d'utilisation | 13,5 |
| Référence | 497030 |
| € | NC - |




Agitateur va-et-vient de Kahn

■ Livré sans support, à compléter avec un portoir au choix

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Modèle | AVK60 |
| Interface | Analogique |
| Vitesse (rpm) | 280 fixe * |
| Amplitude (mm) | 25 |
| Charge maximale (kg) | 1,2 |
| Mode d'utilisation | Continu ou minutier |
| Minuteur | 60 min |
| Dimensions (l x p x h) (mm) | 360 x 420 x 270 |
| Poids (kg) | 11 |
| Réf. | 024017 |
| € | NC - |

* Vitesse pour une charge de 1,2 kg, la vitesse sera plus élevée pour une charge moindre.



Portoirs pour tubes en position verticale

| Réf. | Désignation | € |
|------------------------|---------------------------------|------|
| 024004 | Portoir pour 30 tubes Ø 13,5 mm | NC - |
| 024005 | Portoir pour 60 tubes Ø 13,5 mm | NC - |
| 024006 | Portoir pour 24 tubes Ø 16,5 mm | NC - |
| 024007 | Portoir pour 8 tubes Ø 33 mm | NC - |
| 024008 | Portoir pour 8 tubes Ø 35,5 mm | NC - |

Couvercles

| Réf. | Désignation | € |
|------------------------|--------------------------|------|
| 024009 | Couvercle en metacrylate | NC - |

Portoirs pour tubes en position horizontale

| Réf. | Désignation | € |
|------------------------|---------------------------------|------|
| 024009 | Portoir pour 30 tubes Ø 13,5 mm | NC - |
| 024010 | Portoir pour 60 tubes Ø 13,5 mm | NC - |
| 024011 | Portoir pour 24 tubes Ø 16,5 mm | NC - |
| 024012 | Portoir pour 8 tubes Ø 33 mm | NC - |