



somoba
vivre ensemble



PÉTRARQUE
L'empreinte sensorielle

Code article : ER00011

Famille :

SNOEZELEN

Nom article : Couverture lestée Taille 0 - coton 9 kg - 144x72 cm

Description commerciale :

Couverture lestée Taille 0 - coton 9 kg, 144x72 cm - Poids modulable

Composé de 32 segments (18x18 cm)

Housse coton avec fermeture éclair (non apparente) et sacs de poids amovibles

Lavable jusqu'à 60 degrés, adaptée au sèche-linge

Couleur standard : rouge/ bleu



Détails :

Toutes les couvertures lestées sont basées sur le même principe de construction. Elles diffèrent uniquement par leurs enveloppes extérieures, disponibles en tissu en nylon Suratec extrêmement résistant, en coton solide (*photo non contractuelle*)

L'enveloppe extérieure de la couverture est divisée en segments et, en fonction de la taille de la couverture, est équipée de deux ou trois fermetures à glissière continues permettant de retirer les sacs de poids. Les sacs individuels sont reliés deux par deux et mesurent respectivement 18x18 cm et 22,5x22,5 cm en fonction de la taille de la couverture.

Ils sont fabriqués en une fine fibre synthétique avec un rembourrage en mousse d'environ 4 mm pour un léger amortissement et une atténuation du bruit du remplissage de granulés. (Poids d'une paire de 18x18 cm = environ 280 grammes ; poids d'une paire de 22,5 x 22,5 cm = environ 440 grammes).

Enveloppe extérieure en nylon Suratec :

Une couverture lestée avec une enveloppe en nylon Suratec est recommandée pour une utilisation intensive par des personnes présentant des comportements problématiques. La couverture en nylon Suratec n'est pas respirante. Cela n'a généralement pas d'importance lors de l'utilisation pendant la journée, mais doit être pris en compte lors de l'utilisation pendant la nuit.

Enveloppe extérieure en coton :

Une couverture lestée avec une housse en coton est recommandée pour une utilisation normale, en particulier pendant la nuit, en raison de la bonne circulation de l'air.

Les enveloppes extérieures en coton ainsi qu'en nylon Suratec peuvent être lavées en machine jusqu'à 60 degrés et conviennent au séchage en machine après avoir retiré les sacs de poids. Les couvertures lestées en nylon Suratec peuvent également être nettoyées et désinfectées à l'extérieur en les essuyant légèrement. Les sacs de poids reliés par paires peuvent être facilement lavés à la main jusqu'à 30 degrés.