



Equipements de radioprotection  
VARAY LABORIX

Produits : ENSEMBLE VESTE ET JUPE MAX  
CHEVAUCHEMENT COMPLET



### ENSEMBLE VESTE ET JUPE MAX CHEVAUCHEMENT COMPLET

Ensemble veste et jupe avec chevauchement complet

LITELEAD™

MATIÈRE PLOMB LITE LEAD CONFORME AU STANDARD NF EN 61331-3 : 2014 DE 50 À 150 KV

MaxLite™

MATIÈRE PLOMB ALLÉGÉ MAX LITE CONFORME AU STANDARD NF EN 61331-3 : 2014 DE 50 À 110 KV

RÉFÉRENCÉ



NOUVEAU


UniRay™

L'ensemble veste et jupe MAX avec chevauchement frontal complet pour la veste et la jupe est spécialement conçu pour être porté pendant de longues durées.

- 2 équivalences plomb disponibles :
  - 0,35 mm / 0,25 mm pour usage intensif (HC)
  - 0,50 mm / 0,25 mm pour usage intensif (HC)
- Répartition optimisée du poids pour réduire la charge sur le dos et les épaules
- Coupe mixte
- Disponible en 6 tailles et 2 longueurs
- Epaulettes épaisses de série
- 2 revêtements : nylon avec 7 coloris ou polyuréthane avec 14 coloris
- Cintre livré de série avec chaque tablier
- Matériel garanti 2 ans
- Options disponibles à la commande :
  - Poche dosimètre interne et poche poitrine
  - Attache protège thyroïde
  - Broderie
- CE 0598 Dispositif Classe III EPI CE 2016/425



Coupe Mixte



GUIDE DES TAILLES DE VESTES				GUIDE DES TAILLES DE JUPES			
Taille	Tour de poitrine	Longueur	Recommandé pour hauteur approximative	Taille	Tour de hanches 2	Longueur	Recommandé pour hauteur approximative
X Small	jusqu'à 85	50 cm	145 - 155 cm	X Small	jusqu'à 72	50	145 - 155 cm
Small	86 - 95	50 cm	145 - 155 cm	Small	72 - 84	50	145 - 155 cm
Medium	96 - 105	57 cm	155 - 165 cm	Medium	85 - 88	53	155 - 165 cm
Large	106 - 115	63 cm	165 - 175 cm	Large	89 - 96	57	165 - 175 cm
X Large	116 - 125	68 cm	175 - 185 cm	X Large	96 - 108	62	175 - 185 cm
2XL	126 - 135	68 cm	175 - 185 cm	2XL	108 - 120	62	175 - 185 cm
3XL	au-dessus de 136	72 cm	185 cm et au-dessus	3XL	120 - 132	68	185 et au-dessus



Equipements de radioprotection  
VARAY LABORIX

Produits : ENSEMBLE VESTE ET JUPE MAX  
CHEVAUCHEMENT COMPLET



VESTES ET JUPES MAX - EQUIVALENCE PLOMB 0,35 MM					
Éq.Pb	Taille	Matière Plomb LITE LEAD		Matière Plomb allégé MAX LITE	
		Longueur	Référence	Longueur	Référence
VESTES 0,35 / 0,25 mm	X Small	50 cm	VMAXPXS3550	50 cm	VMAXPXS3550
	X Small	60 cm	VMAXPXS3560	60 cm	VMAXPXS3560
	Small	50 cm	VMAXPAS3550	50 cm	VMAXPAS3550
	Small	60 cm	VMAXPAS3560	60 cm	VMAXPAS3560
	Medium	50 cm	VMAXPM3550	50 cm	VMAXPAM3550
	Medium	60 cm	VMAXPM3560	60 cm	VMAXPAM3560
	Large	50 cm	VMAXPL3550	50 cm	VMAXPAL3550
	Large	60 cm	VMAXPL3560	60 cm	VMAXPAL3560
	X Large	50 cm	VMAXPXL3550	50 cm	VMAXPAXL3550
	X Large	60 cm	VMAXPXL3560	60 cm	VMAXPAXL3560
	XX Large	50 cm	VMAXPXL3550	50 cm	VMAXPAXL3550
	XX Large	60 cm	VMAXPXL3560	60 cm	VMAXPAXL3560
JUPES 0,35 / 0,25 mm	X Small	50 cm	JMAXPXS3550	50 cm	JMAXPXS3550
	X Small	60 cm	JMAXPXS3560	60 cm	JMAXPXS3560
	Small	50 cm	JMAXPAS3550	50 cm	JMAXPAS3550
	Small	60 cm	JMAXPAS3560	60 cm	JMAXPAS3560
	Medium	50 cm	JMAXPM3550	50 cm	JMAXPAM3550
	Medium	60 cm	JMAXPM3560	60 cm	JMAXPAM3560
	Large	50 cm	JMAXPL3550	50 cm	JMAXPAL3550
	Large	60 cm	JMAXPL3560	60 cm	JMAXPAL3560
	X Large	50 cm	JMAXPXL3550	50 cm	JMAXPAXL3550
	X Large	60 cm	JMAXPXL3560	60 cm	JMAXPAXL3560
	XX Large	50 cm	JMAXPXL3550	50 cm	JMAXPAXL3550
	XX Large	60 cm	JMAXPXL3560	60 cm	JMAXPAXL3560

VESTES ET JUPES MAX - EQUIVALENCE PLOMB 0,50 MM					
Éq.Pb	Taille	Matière Plomb LITE LEAD		Matière Plomb allégé MAX LITE	
		Longueur	Référence	Longueur	Référence
VESTES 0,50 / 0,25 mm	X Small	50 cm	VMAXPXS5050	50 cm	VMAXPXS5050
	X Small	60 cm	VMAXPXS5060	60 cm	VMAXPXS5060
	Small	50 cm	VMAXPAS5050	50 cm	VMAXPAS5050
	Small	60 cm	VMAXPAS5060	60 cm	VMAXPAS5060
	Medium	50 cm	VMAXPM5050	50 cm	VMAXPAM5050
	Medium	60 cm	VMAXPM5060	60 cm	VMAXPAM5060
	Large	50 cm	VMAXPL5050	50 cm	VMAXPAL5050
	Large	60 cm	VMAXPL5060	60 cm	VMAXPAL5060
	X Large	50 cm	VMAXPXL5050	50 cm	VMAXPAXL5050
	X Large	60 cm	VMAXPXL5060	60 cm	VMAXPAXL5060
	XX Large	50 cm	VMAXPXL5050	50 cm	VMAXPAXL5050
	XX Large	60 cm	VMAXPXL5060	60 cm	VMAXPAXL5060
JUPES 0,50 / 0,25 mm	X Small	50 cm	JMAXPXS5050	50 cm	JMAXPXS5050
	X Small	60 cm	JMAXPXS5060	60 cm	JMAXPXS5060
	Small	50 cm	JMAXPAS5050	50 cm	JMAXPAS5050
	Small	60 cm	JMAXPAS5060	60 cm	JMAXPAS5060
	Medium	50 cm	JMAXPM5050	50 cm	JMAXPAM5050
	Medium	60 cm	JMAXPM5060	60 cm	JMAXPAM5060
	Large	50 cm	JMAXPL5050	50 cm	JMAXPAL5050
	Large	60 cm	JMAXPL5060	60 cm	JMAXPAL5060
	X Large	50 cm	JMAXPXL5050	50 cm	JMAXPAXL5050
	X Large	60 cm	JMAXPXL5060	60 cm	JMAXPAXL5060
	XX Large	50 cm	JMAXPXL5050	50 cm	JMAXPAXL5050
	XX Large	60 cm	JMAXPXL5060	60 cm	JMAXPAXL5060




Equipements de radioprotection  
VARAY LABORIX

Produits : ENSEMBLE VESTE ET JUPE MAX  
CHEVAUCHEMENT COMPLET



### 2 MATIÈRES AVEC PLOMB



#### Plomb

- Matière avec plomb classique exploitant un process de fabrication exclusif garantissant une continuité de radioprotection
- Protège l'utilisateur de 50 kV à 150 kV
- Utilisation possible pour la médecine nucléaire



#### Plomb ALLÉGÉ

- Une grande partie du plomb a été substituée, ce qui confère aux tabliers un poids de 20 à 30 % inférieur par rapport aux matériaux composites comparables
- Assure une protection efficace et un confort optimisé
- Protège l'utilisateur de 50 kV à 110 kV

### CONFORMES AU STANDARD NF EN 61331-3 : 2014

#### ATTÉNUATIONS DES MATIÈRES : Mesurées suivant la méthode de test IEC 61331-1 : 2014

LITELEAD <sup>®</sup> PERFORMANCES MATIÈRE PLOMB					
mm Pb Filtre 2,5mm AL	@ 60 kV	@ 70 kV	@ 90 kV	@ 110 kV	@ 150 kV
0,50 mm Pb	99,83 %	99,44 %	97,68 %	96,17 %	95,72 %
0,35 mm Pb	99,52 %	98,77 %	96,05 %	93,76 %	93,29 %
0,25 mm Pb	98,34 %	96,83 %	92,48 %	88,80 %	87,73 %

MaxLite <sup>®</sup> PERFORMANCES MATIÈRE PLOMB ALLÉGÉ					
mm Pb Filtre 2,5mm AL	@ 60 kV	@ 70 kV	@ 90 kV	@ 110 kV	
0,50 mm Pb	99,85 %	99,48 %	97,78 %		95,72 %
0,35 mm Pb	99,21 %	98,18 %	94,74 %		92,35 %
0,25 mm Pb	98,21 %	96,69 %	92,35 %		87,91 %

% transmission @CDA : dans les conditions habituelles d'utilisation, sous rayonnement diffusé avec une CDA inférieure, les valeurs d'atténuation sont supérieures et les valeurs de transmission plus basses.

### POIDS OPTIMISÉ POUR UN MAXIMUM DE CONFORT

#### FACTEURS WS DES POIDS AU M<sup>2</sup> : IEC 61331-1 : 2014


LITELEAD <sup>®</sup> MATIÈRE PLOMB	
mm Pb	kg/m <sup>2</sup>
0,25 mm Pb	3,4
0,35 mm Pb	4,8
0,50 mm Pb	6,8

MaxLite <sup>®</sup> MATIÈRE PLOMB ALLÉGÉ	
mm Pb	kg/m <sup>2</sup>
0,25 mm Pb	3,1
0,35 mm Pb	4,5
0,50 mm Pb	6,2


### 2 REVÊTEMENTS DISPONIBLES

#### REVÊTEMENT NYLON


Haute résistance, traité anti-bactérien




Camouflage



Butterflies




Léopard




Puppies



Bambino



Hoop



Rétro



Equipements de radioprotection  
**VARAY LABORIX**

Produits : **ENSEMBLE VESTE ET JUPE MAX**  
**CHEVAUCHEMENT COMPLET**



### REVÊTEMENT POLYURÉTHANE


Antibactérien, confortable et résistant aux tâches

Revêtement doux et froissable pour tous les vêtements de protection contre les radiations



Sous réserve de modifications des coloris

## UNE BONNE PRISE DE MESURE POUR UNE PROTECTION ANTI-X AJUSTÉE ET OPTIMISÉE



GUIDE DES TAILLES TABLIERS DEMI-CHASUBLES			
Taille	Tour de poitrine	Longueur	Recommandé pour hauteur approximative
X Small	moins de 80	90 cm	145 - 155 cm
Small	80 - 85	90 cm	145 - 155 cm
Medium	86 - 95	100 cm	155 - 165 cm
Large	96 - 105	100 cm	155 - 165 cm
X Large	106 - 115	110 cm	165 - 175 cm
2XL	116 - 125	120 cm	175 - 185 cm
3XL	126 - 135	130 cm	185 cm et au-dessus

GUIDE DES TAILLES TABLIERS MANTEAUX			
Taille	Tour de poitrine	Longueur	Recommandé pour hauteur approximative
X Small	jusqu'à 85	90 cm	145 - 155 cm
Small	86 - 95	90 cm	145 - 155 cm
Medium	96 - 105	100 cm	155 - 165 cm
Large	106 - 115	100 cm	155 - 165 cm
X Large	116 - 125	110 cm	165 - 175 cm
2XL	126 - 135	120 cm	175 - 185 cm
3XL	au-dessus de 136	130 cm	185 cm et au-dessus

### Coupe Mixte

GUIDE DES TAILLES DE VESTES			
Taille	Tour de poitrine	Longueur	Recommandé pour hauteur approximative
X Small	jusqu'à 85	50 cm	145 - 155 cm
Small	86 - 95	50 cm	145 - 155 cm
Medium	96 - 105	57 cm	155 - 165 cm
Large	106 - 115	63 cm	165 - 175 cm
X Large	116 - 125	68 cm	175 - 185 cm
2XL	126 - 135	68 cm	175 - 185 cm
3XL	au-dessus de 136	72 cm	185 cm et au-dessus

GUIDE DES TAILLES DE JUPES			
Taille	Tour de hanches	Longueur	Recommandé pour hauteur approximative
X Small	jusqu'à 72	50	145 - 155 cm
Small	72 - 84	50	145 - 155 cm
Medium	85 - 88	53	155 - 165 cm
Large	89 - 96	57	165 - 175 cm
X Large	96 - 108	62	175 - 185 cm
2XL	108 - 120	62	175 - 185 cm
3XL	120 - 132	68	185 et au-dessus

### Protège thyroïde

GUIDE DES TAILLES PROTÈGE THYROÏDE BALANCE/UNIVERSEL			
Taille	S	M	L
Longueur du bandeau	48 cm	57 cm	60 cm
Largeur du bandeau	5 cm	5 cm	5 cm
Longueur de la bavette	26 cm	26 cm	26 cm
Largeur de la bavette	12 cm	12 cm	12 cm
Tour de cou - circonférence	39 cm	43 cm	48 cm

GUIDE DES TAILLES PROTÈGE THYROÏDE DUPLEX			
Taille	S	M	L
Longueur du bandeau	48 cm	57 cm	60 cm
Largeur du bandeau	5 cm	5 cm	5 cm
Longueur de la bavette	26 cm (bas de la bavette) / 23 cm (rabat du haut)		
Largeur de la bavette	12,5 cm (les deux rabats : supérieur et inférieur)		
Tour de cou - circonférence	39 cm	43 cm	48 cm

Données non contractuelles, sous réserve de modifications techniques